



## Vippecontainer RAL 7035 med tømmebane, Ladvolumen: 250l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919922 250
GTIN	4017976847016
Artikelklasse	96D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

#### Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

### Teknisk beskrivelse

Antal drejhjul med hjulbremse	2
Bredde	713 mm

Højde	780 mm
Antal hjul	4
Indføringslommer, mål D	72 mm
Wire	nej
Ladvolumen	250 l
Kassemål, højde	413 mm
med indføringslommer	ja
olietæt svejset	ja
Vippemekanisme	manuelt
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane med si
Vippesikring	ja
Vægt	70 kg
Længde	1359 mm
Indføringslommer, afstand B	203 mm
Materiale, hjul	TPE
Indføringslommer, mål A	194 mm
Hjul-Ø	200 mm
Indføringslommer, mål C	603 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bæreevne	750 kg
Bulkkanter, højde med hjul	780 mm
Kassemål, bredde	652 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Kassemål, længde	1200 mm
Farve	lysegrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Vippebeholdere

