

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 2525X11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 104,5 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269023 3
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525X11
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Hovedlængde L ₁	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skafstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	104,5 mm
Underlægsplade	269007 1
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15