

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 2525X11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 104,5 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	32 mm
Samlet længde L	104,5 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skafstørrelse	25 mm
Underlægsplade	269007 1
Skrue til underlagsplade	269013 1
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525X11
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500