



Vippecontainer med aftapningshane, Ladvolumen: 350l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919925 350
GTIN	4017976160306
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Robust svejsekonstruktion i 3 mm pladestål. Understel med integrerede løftelommer. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyamid-dæk. Rullesikring med væltelås, leddelt kæde som glide- og væltesikring.

Infotekst:

Aftapningshane med si til separering af partikler og væske.

Vipning sker automatisk efter frigørelse af låsemekanisme.

Wiretræk til vippeudløsning fra gaffeltruckens førersæde.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Wire	ja
Vippemekanisme	Wire
Indføringslommer, afstand B	192 mm
Antal hjul	4

Indføringslommer, mål C	592 mm
Aftapningshane, udførelse med indføringslommer	Aftapningshane med si ja
Ladvolumen	350 l
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde	1070 mm
Indføringslommer, mål A	190 mm
Indføringslommer, mål D	90 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	90 mm
Materiale, hjul	Polyamid
Længde	1294 mm
Bulkkanter, højde med hjul	981 mm
Bæreevne	1000 kg
Indkørsel, indiv. mål, bredde	190 mm
Vægt	126 kg
Bredde	731 mm
Hjul-Ø	200 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vippesikring	ja
Farve	brillantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Højde uden hjul	837 mm
Produkttype	Vippebeholdere