

**Garant****WNMG 080408, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WN.G 080408 HB730-1 Type: HB730-1  
Spånbryder: XUM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Spånbryder	XUM
Tilspænding $f$	0,2 - 0,6 mm/o
Type	HB730-1
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	Nano-PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning