

**Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216625 30
GTIN	4045197941244
Artikelklasse	220

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Maks. affasnings- $\varnothing$ $D_{maks}$	42,3 mm
Udhængslængde $L_1$	32 mm
passende vendeskærsplatter	SP..09T308
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Vendeplatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Skaft- $\varnothing$ $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ D	30 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Fasfræser

**Tilbehør**

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0  
Nm

---

211750 3,0