

Garant**CNMG 190624, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	2,4 mm
Type	HB7140-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning