

Garant**VCGT 050102, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Type	HB7125-1
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 180 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VF
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning