


Garant**SNMG 150608, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150608 HB7140-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7140-1
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VM
Type	HB7140-1

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150608
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning