



Vippecontainer med aftapningshane, Ladvolumen: 600l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919925 600
GTIN	4017976160603
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Robust svejsekonstruktion i 3 mm pladestål. Understel med integrerede løftelommer. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyamid-dæk. Rullesikring med væltelås, leddelt kæde som glide- og væltesikring.

Infotekst:

Aftapningshane med si til separering af partikler og væske.

Vipning sker automatisk efter frigørelse af låsemekanisme.

Wiretræk til vippeudløsning fra gaffeltruckens førersæde.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Indføringslommer, mål D	90 mm
Vippemekanisme	Wire
Vippesikring	ja
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane med si

Bæreevne	1500 kg
Indføringslommer, afstand B	582 mm
Bulkkanter, højde med hjul	981 mm
Bredde	1141 mm
Højde	1070 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	190 mm
Antal hjul	4
Længde	1294 mm
Indføringslommer, mål A	190 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
med indføringslommer	ja
Indføringslommer, mål C	982 mm
Ladvolumen	600 l
Indkørsel, indiv. mål, højde	90 mm
Wire	ja
Hjul-Ø	200 mm
Materiale, hjul	Polyamid
Vægt	155 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Farve	brillantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Højde uden hjul	837 mm
Produkttype	Vippebeholdere