


**Garant****SNMM 190624, Type: HB7120-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

SNMM 190624 HB7120-1 Hjørneradius: 2,4 mm  
Type: HB7120-1  
Spånbryder: VR  
Skæredybde  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VR
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	2,4 mm
Skæredybde $a_p$	2 - 12 mm
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7120-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 210 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning