

Garant**SNMG 150612, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251232 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928177 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SNMG 150612 HB7120-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Hjørneradius | 1,2 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |
| Type | HB7120-1 |
| Spånbryder | VM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 260 m/min |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150612 |
| Antal skift/skær | 8 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |