



## Vippecontainer med aftapningshane, Ladvolumen: 900l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919925 900
GTIN	4017976160900
Artikelklasse	96D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust svejsekonstruktion i 3 mm pladestål. Understel med integrerede løftelommer. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med polyamid-dæk. Rullesikring med væltelås, leddelt kæde som glide- og væltesikring.

#### Infotekst:

**Aftapningshane** med si til separering af partikler og væske.

**Vipning sker automatisk efter frigørelse af låsemekanisme.**

Wiretræk til vippeudløsning fra gaffeltruckens førersæde.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

### Teknisk beskrivelse

Ladvolumen	900 l
Bæreevne	2000 kg
Indføringslommer, mål C	982 mm
Højde	1078 mm

Materiale, hjul	Polyamid
Indkørsel, indiv. mål, bredde	190 mm
Indføringslommer, afstand B	582 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	184 kg
Vippesikring	ja
Vippemekanisme	Wire
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane med si
Bulkkanter, højde med hjul	989 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Indføringslommer, mål D	90 mm
Antal hjul	4
med indføringslommer	ja
Indføringslommer, mål A	190 mm
Bredde	1661 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	90 mm
Hjul-Ø	200 mm
Wire	ja
Længde	1294 mm
Farve	brillantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Højde uden hjul	837 mm
Produkttype	Vippebeholdere