

Garant**CNMG 120416, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Type	HB7140-1

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning