

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind svingningsdæmpet, konisk form, HSK-A 63, Gevind M × længde L1: M10X224****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307038 M10X224
GTIN	4045197942890
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med RFID-/balluff-chip-boring. Konisk konstruktion. **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 301342. Reduktion nr. 301344, kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

Densimet-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 og nr. 301361 – 301368.

Udragende længde, A-mål: 250 mm

Borings-Ø D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 224 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Udragende længde, A-mål	250 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
Gevind M	M10×224
Borings-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	224 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder