

Garant**SNMG 190612, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190612 HB7120-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning