


Garant
CNMM 160624, Type: HB7120-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160624 HB7120-1 Type: HB7120-1
 Spånbryder: VR
 Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VR
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 210 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Type	HB7120-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning