

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M12X231****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 301313 M12X231 |
| GTIN | 4045197942845 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Anvendelse:

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Borings-Ø D ₁ | 12,5 mm |
| L ₂ | 7,5 mm |
| Udragende længde, A-mål | 250 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Gevind M | M12×231 |
| Nyttelængde L ₁ | 231 mm |
| Udvendig Ø D | 44 mm |
| Adapter | SK 40 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Svingning | Dæmpet |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |