

 Atlas Copco

## Trykluftslagnøgle, Type: W2910



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

- **Effektivt dobbeltkammerslagværk.**
- **Lav vægt, men høj ydelse.**
- **Kompositkabinet og greb med lang levetid.**
- **Tre momenttrin.**
- **Ergonomisk greb med god isolering.**
- **Omstyring højre-venstreløb via to trykknapper.**

#### Anvendelse:

Egnet til hårde arbejdsopgaver.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	3,3 m/s <sup>2</sup>
Længde	160 mm
Momentområde	150 - 400 Nm
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M14
Vægt	1,2 kg
Arbejdsstøj	89 dB(A)
Producentbetegnelse	W2910
Maks. luftbehov	1020 l/min
Højde	178 mm
Konstruktion	pistol
Værktøjsholder, drevprofil	□
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
maks. omdrejningstal	6500 min <sup>-1</sup>
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Højre- / venstreløb	ja
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine