

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind svingningsdæmpet, konisk form, HSK-A 63, Gevind M × længde L1: M16X224****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307038 M16X224
GTIN	4045197942975
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med RFID-/balluff-chip-boring. Konisk konstruktion. **Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301342. Reduktion nr. 301344, kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Densimet-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 og nr. 301361 – 301368.

Udragende længde, A-mål: 250 mm

Borings-Ø D₁: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Nyttelængde L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

L ₂	5 mm
Udragende længde, A-mål	250 mm
Gevind M	M16x224

Borings-Ø D ₁	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Nyttelængde L ₁	224 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder