


**Garant****SNMG 190612, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 190612 HB7140-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: HB7140-1  
Spånbryder: VM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning