

 Atlas Copco

Trykluftslagnøgle, Type: W2911



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

- **Effektivt dobbeltkammerslagværk.**
- **Lav vægt, men høj ydelse.**
- **Kompositkabinet og greb med lang levetid.**
- **Tre momenttrin.**
- **Ergonomisk greb med god isolering.**
- **Omstyring højre-venstreløb via to trykknapper.**

Anvendelse:

Egnet til hårde arbejdsopgaver.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M14
maks. omdrejningstal	7300 min ⁻¹
Producentbetegnelse	W2911
Højre- / venstreløb	ja
Momentområde	150 - 400 Nm
Konstruktion	pistol
Højde	178 mm
Vægt	1,2 kg
Arbejdsstøj	92 dB(A)
Værktøjsholder, drevprofil	□
Længde	160 mm
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Maks. vibration iht. EN	5,1 m/s ²
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Maks. luftbehov	1020 l/min
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine