


Garant**XDMT120516ZDSR, HB4020, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212887 ST900
GTIN	4045197943170
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mmTilspænding f_z pr. tand: 1,2 mm

Plattetykkelse S: 5.56 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	1,2 mm
Type	ST900
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT120516ZDSR
Type	HB4020
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		