

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4130, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	1,1 mm
Type	INOX
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	4.76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT090416ZDSR
Type	HB4130
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,1 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		