


Garant**SNMG 190616, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7120-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Hjørneradius	1,6 mm

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning