


Garant**XDMW120516ZDSR, HB4715, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212891 HART
GTIN	4045197943194
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mmTilspænding f_z pr. tand: 0,9 mm

Plattetykkelse S: 5.56 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
Type	HÅRD
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMW120516ZDSR
Type	HB4715
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 50 HRC	egnet	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	50 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	200 m/min	K
tør	egnet		
Luft	egnet		