



## Trykluftslagnøgle, Type: W2915



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2915
---------------------	--------------

GTIN	7322590051297
------	---------------

Artikelklasse	03R
---------------	-----

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

- **Effektivt dobbeltkammerslagværk.**
- **Lav vægt, men høj ydelse.**
- **Kompositkabinet og greb med lang levetid.**
- **Ergonomisk greb med god isolering.**
- **Omstyring højre-venstreløb via to trykknapper.**

#### Anvendelse:

Egnet til hårde arbejdsopgaver.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelsæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
-------------------------------------	-------

Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Arbejdsstøj	96 dB(A)
Producentbetegnelse	W2915
Momentområde	200 - 800 Nm
Højde	186 mm
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M16
Konstruktion	pistol
Værktøjsholder, drevprofil	□
Maks. vibration iht. EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt	2 kg
Længde	185 mm
maks. omdrejningstal	7700 min <sup>-1</sup>
Højre- / venstreløb	ja
Maks. luftbehov	1080 l/min
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine