

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M12X125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

L ₂	5 mm
Nyttelængde L ₁	125 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Gevind M	M12×125
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	12,5 mm
Udragende længde, A-mål	144 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder