

Garant
CNMM 190616, Type: HB7140-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 190616 HB7140-1 Type: HB7140-1
 Spånbryder: VR
 Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
 Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,2 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Spånbryder	VR
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning