


**Garant****SNMG 190624, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 190624 HB7120-1 Hjørneradius: 2,4 mm  
Type: HB7120-1  
Spån Bryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	2,4 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spån bryder	VG

Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning