

Garant**CNMM 190624, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 190624 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VR
Skæredybde a_p : 2 - 8 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	2,4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,8 mm/o
Spånbryder	VR
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Type	HB7140-1

Skæredybde a_p	2 - 8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning