


Garant**SNMG 190624, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190624 HB7140-1 Hjørneradius: 2,4 mm
Type: HB7140-1
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 210 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-1

Hjørneradius	2,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning