

**Garant****DNMG 150412, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150412 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Spånryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning