

**Garant****DNMG 150408, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150408 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Type	HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	VG
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning