


Garant**DNMG 150412, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning