

Garant**DNMG 150404, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning