

Garant**DNMG 150404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	VS
Type	HB7120-1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning