

**Garant****Fladespændepatron Form AD med kølekanal, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302593 8
GTIN	4045197944542
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	50 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------