


**HOLEX****Rundhulstanser uden kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834000 12,5
GTIN	2050000996399
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Uden** kugletrykleje.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Tryskrue	M6×30
Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg7
Forboring, hul-Ø	7 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,5 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	12,5 mm
Tryskruens nøglevidde	Indvendig sekskant str. 5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M12×1,5
Produkttype	Hulværktøj

---

## Tilbehør

Ekstra tryskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 6/30 mm	834040 6/30
--	-------------