

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302818 25
GTIN	4045197944832
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 25

ER-spændenøgle: 25

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
ER-spændenøgle	25
Udvendig Ø D	42 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	25
Til ER-spændetænger	25
Spænde-Ø D ₁	1-16 mm
Adapter	BT 50 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
--	-----------