

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302895 32
GTIN	4045197945013
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	58 mm
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	32
passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn