

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202285 12
GTIN	4045197931115
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	30 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Skær-Ø D_c	12 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftform	HB
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Fristilling-Ø D_1	11,8 mm
Antal tænder Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Samlet længde L	73 mm
Skærlængde L_c	16 mm

Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	26 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

egnet