

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 9,5
GTIN	4045197930804
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:**Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 22 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 32 mm

Fristilling-Ø D_i : 9,3 mm

Samlet længde L: 72 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	10 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	32 mm
Skær-Ø D_c	9,5 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm

Samlet længde L	72 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	3
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grader
Tolerance, nom. Ø	e8
Fristilling-Ø D ₁	9,3 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser