

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260021 20/09
GTIN	4045197945181
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SCLCR/L 2020X09

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 27 mm

Samlet længde L: 86 mm

Vendeplatteskruesæt: 269028 28

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27 mm
Samlet længde L	86 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 28
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020X09
Skaftstørrelse	20 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500