

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SCLCR/L 1616X09

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Vendeplatteskruesæt: 269028 28

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	27 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616X09
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Plattestørrelse	9 mm

Vendeplatteskruesæt	269028 28
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde L	74 mm
Skafstørrelse	16 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15