

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261304 25/16
GTIN	4045197945228
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJCR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 40 mm

Samlet længde L: 111,5 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	269023 3
ISO-kode holder	SVJCR/L 2525X16
Underlægsplade	259033 5
Samlet længde L	111,5 mm

Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Skafstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15