

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900-319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJBR/L 2020X11

passende vendeskærsplatter: VB.. 1103..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 40 mm

Samlet længde L: 99 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 1

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Hovedlængde L ₁	40 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 2020X11
Funktionsbredde L ₄	25 mm

Vendeplatteskruesæt	269023 1
Samlet længde L	99 mm
Plattestørrelse	11 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8