

Garant**Fræserhovedadapter High-Performance Vibrationsdæmpet, cylindrisk med kølekanaler, SK 50 A = 300, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301104 16
GTIN	4045197946225
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Fordel:

SM/kernen, der er specielt afstemt til holderne, muliggør optimale spåntagningsresultater, også ved længere udhæng:

- Tidsbesparelse som følge af maksimale spåntagningsparametre.
- Roligt løb og dermed perfekte overfladeresultater.
- Udgiftsbesparelse som følge af længere værktøjsstandtider.
- Maskinspindlen forskånes for vibrationer.

Leveringsomfang:

Inklusive fræserispændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserispændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Afbalanceringsgrad G 6,3 afhængigt af det maksimale driftsomedrejningstal.
Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal n_{maks}	6000 min ⁻¹
Fræsedornslængde L_4	17 mm

Dorn-Ø d ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter