

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202268 3
GTIN	4045197930644
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

**Bemærk:****Efterfølgerprodukt for nr. 202080.**

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 8 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 2,8 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Antal tænder Z	3
Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	2,8 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Udhængslængde L <sub>1</sub> inkl. fristilling	15 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Samlet længde L	57 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	8 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser