

**Garant****Fræserhovedadapter High-Performance Vibrationsdæmpet, cylindrisk med kølekanaler, SK 50 A = 300, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301104 27
GTIN	4045197946249
Artikelklasse	31H

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

**Fordel:**

SM/kernen, der er specielt afstemt til holderne, muliggør optimale spåntagningsresultater, også ved længere udhæng:

- Tidsbesparelse som følge af maksimale spåntagningsparametre.
- Roligt løb og dermed perfekte overfladeresultater.
- Udgiftsbesparelse som følge af længere værktøjsstandtider.
- Maskinspindlen forskånes for vibrationer.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Bemærk:**

Afbalanceringsgrad G 6,3 afhængigt af det maksimale driftsomedrejningstal.  
Yderligere størrelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal $n_{\text{maks}}$	5000 min <sup>-1</sup>
Udragende længde, A-mål	300 mm

Fræsedornslængde $L_4$	21 mm
Dorn-Ø $d_1$	27 mm
Udvendig Ø $D$	58 mm
Spænde-Ø $D_1$	27 mm
Adapter	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad $G$ ved omdrejningstal	$G 6,3$ ved $8000 \text{ min}^{-1}$
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 5 \mu\text{m}$
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter